


# Plosnati kabel KASI-1,5-Z-100

Broj artikla: 18941

FESTO

za ASI-sustavne komponente.  
Opseg isporuke 100 metara, crno



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	71 g
Područje pogonskog napona DC	$\leq 75$ V
Područje pogonskog napona AC	$\leq 60$ V
Strujna opteretivost	3 A
Duljina kabla	100 m
Mehanička zaštita	IP65 kod zatvorenih krajeva žila
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	Gumena smjesa
Boja, kabelski plašt	crno