


Zakretni pogon DRD-100-F12-O

Broj artikla: 189793

FESTO

dvoradni, zračni priključak prema VDI/VDE 3845, direktna montaža namur-ventila.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Veličina aktuatora | 100 |
| Slika bušenja prirubnice | F12 |
| Kut zakretanja | 90 deg |
| Područje pomicanja krajnjeg položaja kod 0° | -4 ... 8 deg |
| Područje pomicanja krajnjeg položaja kod 90° | -8 ... 4 deg |
| Armaturni priključak odgovara normi | ISO 5211 |
| Prigušivanje | bez prigušivanja |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Konstruktivna struktura | Zupčasta letva / mali zupčanik |
| Prepoznavanje pozicije | bez |
| Ventilski priključak odgovara normi | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Pogonski tlak | 2 ... 10 bar |
| ATEX oznaka | II 2 GD c X |
| ATEX temperatura okoline | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Pogonski medij | osušeni zrak, nauljen ili nenauljen |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Okretni moment kod 6 bara | 1.012 Nm |
| Potrošnja zraka kod 6 bara po ciklusu 0°-90°-0° | 48 l |
| Težina proizvoda | 22.500 g |
| Priključak vratila | V27 |
| Pneumatski priključak | Priključna ploča G1/4 |
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom |