

Slobodni hod FLSR-40-L

Broj artikla: 19037

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za zakretni pogon DSR.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|-------------------|
| Veličina | 40 |
| Smjer vrtnje | Lijevi hod |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 20,03 Nm |
| Težina proizvoda | 1.820 g |
| Material housing | Aluminijski ljev |
| Material sleeve | Čelik za kaljenje |
| Material shaft | Čelik za kaljenje |