

Vazдушna čašica bez konektora ESV-60-SN

Broj dijela: 190999

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Min. radijus obratka | 350 mm |
| Promjer vakuumske čašice | 60 mm |
| Volumen usisa | 3.953 cm ³ |
| Priključni položaj | gore |
| Položaj montaže | po želji |
| Oblik usisne čašice | okrugli plosnati |
| Radni tlak | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Nazivni radni tlak | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Operativni medij | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| LABS sukladnost | VDMA24364-A1-L |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Temperatura okoline | -10 °C...70 °C |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku | 166.1 N |
| Težina proizvoda | 22 g |
| boja | crno |
| Tvrdoća po Shoreu | 60 +/- 5 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal usisne čašice | NBR |