


# Vazдушna čašica bez konektora ESV-150-SS

Broj dijela: 191013

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost  |
|--|---|
| Min. radijus obratka                   | 480 mm  |
| Promjer vakuumske čašice               | 150 mm  |
| Volumen usisa                          | 173.826 cm <sup>3</sup>                                     |
| Priključni položaj                     | gore  |
| Položaj montaže                        | po želji  |
| Oblik usisne čašice                    | okrugli plosnati  |
| Radni tlak                             | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni radni tlak                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Operativni medij                       | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]           |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364 zona III  |
| Kvaliteta hrane                        | pogledajte proširene informacije o materijalu               |
| Temperatura okoline                    | -30 °C...180 °C   |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku | 900 N   |
| Težina proizvoda                       | 361 g   |
| boja                                   | transparentan   |
| Tvrdoća po Shoreu                      | 50 +/- 5  |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS   |
| Materijal usisne čašice                | VMQ (silikon)   |