


# Vakumski filter ESF-4A

Broj dijela: 191203

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Finoća filtra	10 µm
Radni tlak	-0.95 bar...4 bar
Protok pri negativnom tlaku = -0,075 MPa (-0,75 bara, -10,875 psi)	260 l/min
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	19 g
Vrsta montaže	s vanjskim navojem bez vakuuskog priključka
Pneumatski priključak	M6
Vakuumski priključak	M6
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Filter materijal	PVF
Materijal za kućište	Aluminij Mesing, niklani