

Svjetleći pečat MF-LD-230AC

Broj dijela: 19144

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Indikator položaja prekidača	LED
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Težina proizvoda	1.6 g
Električni priključak	Obrazac B kvadratni dizajn MSF
Nazivni radni napon AC	230 V
Otpor prenapona	4 kV
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno
Nazivna snaga Svjetlosna brtva	0.33 W
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3
Materijal za kućište	TPE-U (PU)
boja	transparentan