

# Jedinka pogona kuglaste slavine

## VZBC-50-FF-40-22-F0507-V4V4T-PS90-R-90-4-C

Broj artikla: 1915407

FESTO

Stainless steel, with single-acting actuator DAPS, 2/2-way, nominal width DN50, PN40, DIN 1092-1.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina Zakretni pogon
Način aktiviranja	pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Kučište prstena s navojnom prirubicom
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Nazivni promjer DN	50
Pogonski tlak	6 ... 8,4 bar
Nazivni tlak armature	40
Medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-::-] Inertni plinovi Voda - nema vodene pare neutralne tekućine
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medija	-10 ... 200 °C
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Protok Kv	275 m <sup>3</sup> /h
maks. struktura temperature površine	TX
Sastav eksplozijske grupe	IIC, IIIC
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala kućišta	1.4408
Material seals	PTFE PTFE-ojačan
Material ball	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala kugle	1.4408
Material shaft	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	11.800 g
Ex temperatura okoline	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju