


Jedinica za vođenje FEN-12/16- -GF

Broj dijela: 19168

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12/16
Hod	1 mm...200 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Klizna vodilica
Konstruktivna struktura	Vodilica
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Sila pomaka	15 N
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	12 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	490 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	12 g
Težište pokretne mase s hodom od 0 mm	40 mm
Doplata za težište pomaknute mase po hodu od 10 mm	4.9 mm
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	visokolegirani čelik
Materijal za kućište	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura, eloksirana