



Spremnik stlačenog zraka CRVZS-5

Broj artikla: 192159

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Volumen	5 l
Položaj ugradnje	Ispust kondenzata prema dolje
Odgovara normi	AD 2000 - podsjetnik
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure	-13,78 ... 232 psi
Dozvola	TÜV
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-::-:] Dušik
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura medija	-10 ... 100 °C
Temperatura okoline	-10 ... 100 °C
Maks. pritezni moment, priključni navoj	130 Nm
Maks. pritezni moment, ispušni kondenzata	27 Nm
Težina proizvoda	3.581 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak ispušni kondenzata	G3/8
Pneumatski priključak	G1
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of air reservoir	visokolegirani čelik, nehrđajući