


Regulator filtra LFR-1-D-O-DI-MAXI-A

Broj dijela: 192399

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|---|
| Izvedbena veličina | Maxi |
| Serijska | D. |
| Brava za aktiviranje | Okretni gumb s držačem |
| Položaj montaže | okomito +/- 5 ° |
| Finoća filtra | 40 µm |
| Odvod kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Regulator filtra bez manometra |
| Maksimalna količina kondenzata | 43 cm ³ |
| Zaštita školjke | Metalni zaštitni kavez |
| Indikator tlaka | G1/4, pripremljeno |
| Radni tlak | 2 bar...12 bar |
| Raspon regulacije tlaka | 0.5 bar...12 bar |
| Maks. histereza tlaka | 0.4 bar |
| Normalni nazivni protok | 7000 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -] Inertni plinovi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi |
| Srednja temperatura | 5 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | 5 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 1600 g |
| Vrsta montaže | Instalacija linije |
| Pneumatski priključak 1 | G1 |
| Pneumatski priključak 2 | G1 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | Lijeveni cink |
| Materijalna školjka | PC |