

Filtar-regulator LFR-1-D-5M-O-DI-MAXI-A


Broj artikla: 192401

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

s metalnom zaštitnom košarom, bez manometra, finoća filtriranja 5 µm.
S automatskim ispuštanjem kondenzata. S direktno upravljanim regulatorom tlaka.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serijska	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator bez manometra
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pokaz tlaka	Priprema za G1/4
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni nazivni protok	6.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.600 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC