

Pripremna grupa FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI-A

Broj artikla: 192424

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden



FESTO

Kombinacija filtra, regulatora tlaka, zauljivača, filter 5 µm, s metalnom zaštitnom košarom.

S automatskim ispuštom kondenzata. S manometrom. S direktno upravljanim regulatorom tlaka.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator s manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Finoća filtra	5 µm
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni nazivni protok	3.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:--]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.670 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC