

Pripremna grupa FRC-3/4-D-DI-MAXI-KB

Broj artikla: 192474



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sastavljen od filtra-regulacionog ventila, modula za odvojak, tlačnog prekidača bez utičnice i zauljivača, s kutnicima za pričvršćenje. S ručnim ispustom kondenzata i metalnom zaštitnom košarom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--|
| Veličina | Maxi |
| Serija | D |
| Osiguranje aktiviranja | Okretni gumb s blokadom |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Finoća filtra | 40 µm |
| Ispust kondenzata | ručno okrećući |
| Konstruktivna struktura | Modul odvojka Tlačna sklopka Filter-regulator s manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom |
| Maks. količina kondenzata | 43 cm ³ |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna košara |
| Pokaz tlaka | s manometrom |
| Pogonski tlak | 1 ... 16 bar |
| Područje regulacije tlaka | 0,5 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 7.000 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plinovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plinovi |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 3.700 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | G3/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G3/4 |
| Material housing | Cinkov tlačni lijev |
| Material bowl | PC |