

# Mikro filter LFMA-D-MINI

Broj dijela: 192563

FESTO



## Podatkovni list

| Svojtvo                          | Vrijednost  |
|----------------------------------|---|
| Seriya                           | D.  |
| Izvedbena veličina               | Mini  |
| Konstruktivna struktura          | Filter od vlakana   |
| Finoća filtra                    | 0.01 µm   |
| Odvod kondenzata                 | Ručno okretanje   |
| Radni tlak                       | 1 bar...16 bar  |
| Operativni medij                 | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plinovi          |
| Klasa čistoće zraka na izlazu    | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 7: 2]<br>Inertni plinovi |
| Učinkovitost filtra              | 99.9999 %   |
| Zaštita školjke                  | Metalni zaštitni kavez  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L   |
| Srednja temperatura              | 1.5 °C...60 °C  |
| Temperatura okoline              | -10 °C...60 °C  |
| Zaostali sadržaj ulja            | 0.01 mg/m <sup>3</sup>  |
| Vrsta montaže                    | neobavezno:<br>Instalacija linije<br>s priborom                       |
| Položaj montaže                  | okomito +/- 5 °   |
| Pneumatski priključak 1          | Spojna ploča  |
| Pneumatski priključak 2          | Priključna ploča  |
| Materijal za kućište             | Lijevani cink   |
| Filter materijal                 | Borosilikatno vlakno  |
| Materijalna školjka              | PC  |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS   |