

# Podmazivač LOE-D-MAXI

Broj dijela: 192577

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost  |
|---|---|
| Izvedbena veličina                      | Maxi  |
| Serijska                                | D.  |
| Položaj montaže                         | okomito +/- 5 °   |
| Konstruktivna struktura                 | Proporcionalni standardni zauljivač magle                             |
| Maksimalni kapacitet ulja               | 190 cm <sup>3</sup>   |
| Zaštita školjke                         | Metalni zaštitni kavez  |
| Radni tlak                              | 0 bar...16 bar  |
| Minimalni protok za funkciju ulja       | 10 l/min  |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L   |
| Temperatura skladištenja                | -10 °C...60 °C  |
| Klasa čistoće zraka na izlazu           | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -]<br>Inertni plinovi |
| Srednja temperatura                     | -10 °C...60 °C  |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda                        | 1100 g  |
| Vrsta montaže                           | s priborom  |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS   |
| Materijalna školjka                     | PC  |