



Povratni ventil VBNF-LBA-G14-Q8

Broj artikla: 1927027

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Funkcija ventila | povratna funkcija koja se oslobađa |
| Pneumatski priključak 1 | QS-8 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Priključak, upravljački zrak 21 | QS-8 |
| Vrsta pričvršćenja | na uvrtnje |
| Pogonski tlak | 0,2 ... 10 bar |
| Tlak upravljanja | 2 ... 10 bar |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Material housing | PBT |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta aktiviranja, upravljana protupovratna funkcija | pneumatski |
| Ručna funkcija odzračivanja | s dodirrom |
| Zakretljivost | 360 deg/nije dozvoljena trajna zakretljivost |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | 0,2 ... 10 bar |
| Normalni protok 1 -> 2 od 6 na 0 bara | 1.100 l/min |
| Normalni nazivni protok 1 -> 2 od 6 na 5 bara | 620 l/min |
| Vrijeme sklapanja isklj | 11 ms |
| Vrijeme sklapanja uklj | 8 ms |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Medij upravljanja | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nazivni moment pritezanja | 10 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 65,6 g |
| Material of cover | ES-BE |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material cover | PBT |
| Material seals | NBR |
| Material hollow bolt | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material release ring | POM |