



Prigušno-povratni ventil GR-QS-1/4

Broj artikla: 192754

FESTO

podesiva količina protoka u jednom smjeru protoka.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-1/4
Pneumatski priključak 2	QS-1/4
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s prolaznim provrtom Ugradnja vodova
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	113 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	58 l/min
Pogonski tlak	1 ... 9 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Informacija o materijalu, kućište	PBT ojačan
Pogonski medij	filtrirani, nezauljeni komprimirani zrak filtrirani, zauljeni komprimirani zrak
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	28,5 g
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, regulacioni vijak	Mjed poniklano