

# Plastično crijevo PLN-4X0,75-NT

Broj dijela: 193403

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost  |
|--|---|
| Vanjski Ø                              | 4 mm  |
| radijus savijanja relevantan za protok | 25 mm   |
| Unutra-Ø                               | 2.9 mm  |
| Min. radijus savijanja                 | 12 mm   |
| Radni tlak ovisan o temperaturi        | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi   |
| Napomena o radnom tlaku                | Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 50 °C  |
| Odobrenje                              | TÜV   |
| Tijelo za izdavanje certifikata        | B 013277 0506 00  |
| Operativni medij                       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda (tekuća, bez leda)   |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364-B2-L  |
| Klasa čiste sobe                       | Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1   |
| Kvaliteta hrane                        | pogledajte proširene informacije o materijalu   |
| Temperatura okoline                    | -30 °C...80 °C  |
| Težina proizvoda po dužini             | 0.0056 kg/m   |
| Pneumatski priključak                  | za utični konektor vanjski Ø 4 mm<br>za utičnu nazuvicu unutarnje Ø 3 mm sa preklopnom maticom<br>za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 3 mm |
| boja                                   | prirodna  |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS   |
| Materijalno crijevo                    | PE  |