

Plastično crijevo PLN-8X1,25-NT

Broj dijela: 193405

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Vanjski Ø | 8 mm |
| radijus savijanja relevantan za protok | 50 mm |
| Unutra-Ø | 5.9 mm |
| Min. radijus savijanja | 23 mm |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Napomena o radnom tlaku | Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 50 °C |
| Odobrenje | TÜV |
| Tijelo za izdavanje certifikata | B 013277 0506 00 |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda) |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Klasa čiste sobe | Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1 |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Temperatura okoline | -30 °C...80 °C |
| Težina proizvoda po dužini | 0.0214 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični konektor vanjski Ø 8 mm za utičnu nazuvicu unutarnje Ø 6 mm sa preklopnom maticom za čepnu nazuvicu unutarnji Ø 6 mm |
| boja | prirodna |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalno crijevo | PE |