


Spojni vod KMC-1-24-10-LED

Broj artikla: 193459

FESTO

pred ugrađeno, za C- i N1-magnet.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Indikacija stanja sklapanja | LED |
| Vrsta pričvršćenja | na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 620 g |
| Električni priključak | Utičnica Plug pattern type A to EN 175301-803 |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Zaštita od zamjene polova | za sve električne priključke |
| Priključak zaštitnog vodiča | postoji |
| Duljina kabela | 10 m |
| Promjer kabela | 6 mm |
| Struktura kabela | 3x0,75 |
| Mehanička zaštita | IP67 prema IEC 60529 |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| Material cable sheath | PVC |
| Material housing | PC |
| Material electrical contact | Bronca |