

Cilindar mijeha EB-385-115

Broj dijela: 193789

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	385
Potrebna instalacija Ø	400 mm
Hod	115 mm
Maksimalna visina, prošireno	175 mm
Maksimalni kut nagiba	15 deg
Maks. pomak	10 mm
Min. visina ugradnje	51 mm
Način rada	jednoradni
Radni tlak	0 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...70 °C
Obnavljanje snage	300 N
Težina proizvoda	5900 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal ispod	NR / BR
Materijal za kućište	Čelik pocinčano