


# Cilindar mijeha EB-325-215

Broj dijela: 193790

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost   |
|---|--|
| Izvedbena veličina                      | 325  |
| Potrebna instalacija Ø                  | 340 mm   |
| Hod                                     | 215 mm   |
| Maksimalna visina, prošireno            | 305 mm   |
| Maksimalni kut nagiba                   | 20 deg   |
| Maks. pomak                             | 20 mm  |
| Min. visina ugradnje                    | 75 mm  |
| Način rada                              | jednoradni   |
| Radni tlak                              | 0 bar...8 bar                                      |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Rad s uljem nije moguć                             |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                 |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Temperatura okoline                     | -40 °C...70 °C                                     |
| Obnavljanje snage                       | 300 N  |
| Težina proizvoda                        | 4800 g   |
| Vrsta montaže                           | s unutarnjim navojem                               |
| Pneumatski priključak                   | G1/4   |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal ispod                         | NR / BR  |
| Materijal za kućište                    | Čelik<br>pocinčano                                 |