

# Mijeh EBS-100-105


Broj artikla: 193795

FESTO

bez održavanja, bez Stick-Slip-efekta, prikladno za male ugradne prostore.

Povratni se hodovi smiju izvoditi samo ispod minimalnog tlaka od 0,9 bara, kako bi se osiguralo ravnomjerno namatanje crijeva (opasnost oštećenja membrane)

Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	100
Potrebni promjer ugradnje	115 mm
Hod	105 mm
Maks. visina, izvučeno	200 mm
Maks. prekretni kut	15 deg
Maks. devijacija	10 mm
Min. visina ugradnje	95 mm
Način funkcioniranja	jednoradni
Pogonski tlak	0,9 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak nauljeni komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Sila povrata	450 N
Težina proizvoda	500 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G3/8
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, mijeh	CR