

# Planarna površinska portalna platforma EXCH-60-

Broj dijela: 1939785

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	60
Položaj montaže	okomito horizontalno
Konstruktivna struktura	Planarni portal
Radni tlak	8 bar
Maksimalno ubrzanje, horizontalno	50 m/s <sup>2</sup>
Maksimalno ubrzanje, okomito	30 m/s <sup>2</sup>
Maksimalna brzina, horizontalno	5 m/s
Maksimalna brzina, okomito	3 m/s
Točnost ponavljanja	±0,1 mm
Radnog ciklusa	100%
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	To EC Machinery Directive
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za strojeve
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 % ne kondenzirajući
Razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	10 °C...50 °C
Nazivno opterećenje s maksimalnom dinamikom	6 kg
Vrsta montaže	s učvršnim sklopom s kompletom za podešavanje s proreznim maticama
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS