

Utični spoj CQ-1-28H

Broj dijela: 194589

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	23 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Brtveni prsten
Položaj montaže	po želji
Veličina spremnika	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...7 bar
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Nazivni moment zatezanja	62.5 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	200 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1
Pneumatski priključak 2	Utični tuljak CQ-28
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Mesing
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik