

Cijev

PQ-AL-28X1,5X3000

Broj artikla: 194593

FESTO

prikladno za tlačni ventil, vakuum i tekućine. Duljina u isporuci 3 m.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	28 mm
Unutarnji promjer	25 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-25 ... 75 °C
Temperatura okoline	-30 ... 75 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,337 kg/m
Boja	srebrno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	Aluminijska legura za gnječenje