

# Filter-regulator LFRS-1/2-D-O-MIDI-A

Broj artikla: 194759


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sa zapornom regulacionom glavom bez manometra, za nazivni tlak 12 bara, za nezaujeni zrak.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost   |
|-------------------------------------|--|
| Veličina                            | Midi   |
| Serija                              | D  |
| Osiguranje aktiviranja              | Okretni gumb s integriranom bravom                                 |
| Položaj ugradnje                    | okomito +/- 5°   |
| Finoća filtra                       | 40 µm  |
| Ispust kondenzata                   | potpuno automatski   |
| Konstruktivna struktura             | Filter-regulator bez manometra                                     |
| Maks. količina kondenzata           | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Zaštita od ljuštenja                | Metalna zaštitna košara  |
| Pokaz tlaka                         | Priprema za G1/4   |
| Pogonski tlak                       | 2 ... 12 bar   |
| Područje regulacije tlaka           | 0,5 ... 12 bar   |
| Maks. tlačna histereza              | 0,2 bar  |
| Normalni nazivni protok             | 3.400 l/min  |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)                  |
| Klasa korozione otpornosti KBK      | 2 - umjerena otpornost na koroziju                                 |
| Temperatura ležaja                  | -10 ... 60 °C  |
| Klasa čistoće zraka na izlazu       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni plinovi |
| Temperatura medija                  | 5 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline                 | 5 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda                    | 1.070 g  |
| Vrsta pričvršćenja                  | Ugradnja vodova<br>s priborom<br>po izboru:                        |
| Pneumatski priključak 1             | G1/2   |
| Pneumatski priključak 2             | G1/2   |
| Materijal - napomena                | RoHS sukladno  |
| Material housing                    | Cinkov tlačni lijev  |
| Material bowl                       | PC   |