

Filter-regulator LFRS-1-D-5M-O-DI-MAXI

Broj artikla: 194831

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sa zapornom regulacionom glavom bez manometra, za nazivni tlak 12 bara, za nezaujeni zrak.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Filter-regulator bez manometra
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pokaz tlaka	Priprema za G1/4
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni nazivni protok	6.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plinovi
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.880 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC