



# Pripremna grupa FRCS-3/4-D-DI-MAXI

broj artikla: 194978

FESTO

Kombinacija filtra, tlačnog regulacionog ventila, nauljivača, serija D, sa zatvorivom glavom regulatora.



## Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serijska	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Jedinica filtra	40 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator s manometrom Proporcionalni standardni zamagljivač uljem
Maks. količina kondenzata	43 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Indikacija tlaka	S manometrom
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Ulazni tlak 1	1 ... 16 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni nazivni protok	3.800 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.600 g
Način pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Materijal - informacija, kućište	Cinkov tlačni lijev
Materijal - informacija, ljska	PC