


# Pripremna grupa FRCS-3/4-D-5M-O-DI-MAXI

broj artikla: 194981

FESTO

Kombinacija filtra, tlačnog regulacionog ventila, nauljivača, serija D, sa zatvorivom glavom regulatora.



## Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Veličina	Maxi
Seriya	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Jedinica filtra	5 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator bez manometra Proporcionalni standardni zamagljivač uljem
Maks. količina kondenzata	43 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Indikacija tlaka	G1/4" pripremljeno
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Ulazni tlak 1	1 ... 16 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni nazivni protok	3.600 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.880 g
Način pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Materijal - informacija, kućište	Cinkov tlačni lijev
Materijal - informacija, ljuska	PC