

Plastična savitljiva cijev PLN-12X1,75-SW

Broj artikla: 195284

FESTO

visoka postojanost na kemikalije i hidrolizu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	12 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	65 mm
Unutarnji promjer	8,4 mm
Min. radijus savijanja	23 mm
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Klasa čistog prostora	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,054 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 12 mm
Boja	crno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	PE