

Pneumatika - pripajanje


CPX-GP-CPA-14

Broj artikla: 195712
Proizvod u napuštanju

FESTO

za modularni električni terminal CPX.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Priključak ventilskih blokova | Tip 12, CPA14 |
| Dijagnoza | - Prekid žice po ventilskom svitku - Kratki spoj ventila - Podnapon ventila |
| Maks. broj ventilskih mjesta | 24 kod monostabilnih ventila |
| LED pokazi | - 1 skupna dijagnoza - Status kanala na ventilima |
| Parametriranje | Osiguranje od ponavljanja incidenta po kanalu Sile po kanalu Prazni način po kanalu nadzor prekida žice/kanala nadzor kratkog spoja nadzor napona tereta |
| Osiguranje (kratki spoj) | interni elektronski osigurač po ventilskom izlazu |
| Područje pogonskog napona DC | 20,4 ... 26,4 V |
| Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona | Tipično 15 mA (opskrba pogonskim naponom elektronika) Tipično 30 mA (opskrba naponom tereta ventila) |
| Maks. opskrba strujom po kanalu | 0,2 A |
| Maks. sumarna struja po modulu | 4 A |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica | Da, kod dodatnog napajanja |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 150 g |
| Električno aktiviranje | Feldbus |
| Informacija o materijalu, kućište | PA ojačan |