


# Pneumatika - pripajanje

## CPX-GP-03-4,0

Broj artikla: 195738

FESTO

spaja ventilski blok VIMP/VIFB Midi/Maxi na modularni električni priključak CPX.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Priključak ventilskih blokova	Tip 03, MIDI/MAXI
Dijagnoza	- Podnapon ventila
Maks. broj ventilskih mjesta	26 kod monostabilnih ventila
LED pokazi	- 1 skupna dijagnoza - Status kanala na ventilima
Parametriranje	Osiguranje od ponavljanja incidenta po kanalu Sile po kanalu Prazni način po kanalu nadzor modula
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač po ventilskom izlazu
Područje pogonskog napona DC	21,6 ... 26,4 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Tipično 15 mA (opskrba pogonskim naponom elektronika) Tipično 30 mA (opskrba naponom tereta ventila)
Maks. opskrba strujom po kanalu	0,2 A
Maks. sumarna struja po modulu	4 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Da, kod dodatnog napajanja
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	390 g
Električno aktiviranje	Feldbus
Informacija o materijalu, poklopac	Čelik
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev