

# Kabelska utičnica ASI-SD-FK180

Broj dijela: 196089

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	6.2 g
Električni priključak	2-polni Ravna utičnica
Područje pogonskog napona DC	75 V
Područje pogonskog napona AC	60 V
Trenutna nosivost	3 A
Priključni presjek	1.5 mm <sup>2</sup>
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-30 °C...85 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA
Materijal utikačkih kontakata	Bronca