


Montažna ploča VN-T2-BP-NRH

Broj artikla: 196951

FESTO

za vakuumsku usisnu sapnicu VN-... sa šírinom 10 mm



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Težina proizvoda	5,5 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom sa H - profilom
Material plate	POM ojačano
Material slide	POM