

Odvačaj tekućine CQA-28

Broj artikla: 196984

FESTO

za odvajanje vode



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	20 mm
Položaj ugradnje	okomito
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 7 bar
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medija	-25 ... 75 °C
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Težina proizvoda	18 g
Pneumatski priključak 1	Utičnica CQ-28
Pneumatski priključak 2	Utičnica CQ-28
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Mjed