

Mnogostruki MHA1-PR10-3-M3

Broj dijela: 197206

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Maksimalni broj položaja ventila | 10 |
| Radni tlak | 0 bar...8 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Vrsta montaže priključna ploča | s prolaznim provrtom |
| Vrsta montažnog ventila | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1 | M7 |
| Pneumatski priključak 2 | M3 |
| Pneumatski priključak 3 | M7 |
| Materijal spojne ploče | Kovana aluminijska legura |