

Višepoložajni cilindar ADVUP-25- -A-P-A


Broj artikla: 197277

FESTO

konfigurira se. Za prepoznavanje pozicija, s vanjskim navojem na klipnjači.
Kod ovog proizvoda može se prirubno pričvršćenje FUA-... montirati samo na strani završnog poklopca. Matica za navoj klipnjače prilaže se u isporuci.

Kod ovog proizvoda, već prema konfiguraciji, tehnički podaci i odgovarajući pribor mogu odstupati od liste podataka.

Napušten tip. Isporučka do 2010.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

~ConfIndependentDatasheet

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 1.000 mm
Promjer klipa	25 mm
Mogući hod posljednje pozicije cilindra	0 ... 300 mm
Mogući hod međupozicija	0 ... 200 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Profilna cijev
Maks. broj međupozicija	5
Maks. suma svih pojedinačnih hodova	1.000 mm
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	S6: Toplootporne brtve maks.150 °C vučno
Pogonski tlak	1,1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	osušeni zrak, nauljen ili nenauljen
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	247 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	295 N
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s priborom s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, brtve	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje glatko eloksirano
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik