

Nosač ležaja CRLMC-50

Broj artikla: 197322

FESTO

za tip CRHD



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	50
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Težina proizvoda	254 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	električno polirano visokolegirani čelik
Material bearing	Plastika