

Ventilski blok MH2

broj artikla: 197335


FESTO

s brzosklopnim ventilima.

Napušteni tip. Isporuka do 2007.

Za konfiguraciju proizvod prethodno položiti u kupovnu košaru.

Kod ovog proizvoda, već prema konfiguraciji, tehnički podaci i odgovarajući pribor mogu odstupati od liste podataka.



Tehnički podaci

~ConfIndependentDatasheet

Obilježje	Vrijednost
Ventil - funkcija	3/2 zatvoren, monostabilan 3/2 otvoren, monostabilan
Normalni nazivni protok	100 l/min
Pneumatski radni priključak	M5
Pogonski tlak	-0,9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	Pojedinačni priključak Multipol
Maks. broj ventilskih mjesta	10
Temperatura okoline	-5 ... 40 °C
Širina	10 mm
Vrsta zaštite	IP40 IP65
Nazivni promjer	2 mm
Mjera rešetke	14 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Način aktiviranja	električno
Konstruktivna struktura	tlačno rasterećeni dosjedni ventil
Vrsta upravljanja	direktno
Struktura ventilskog bloka	Fiksna mreža
Indikacija sklopnog položaja	da, s utičnicom
Valjanost vakuuma	da
Nazivni pogonski napon DC	24 V 5 V 12 V
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 40 °C
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE