


Regulator pritiska LRB-D-O-MINI

Broj dijela: 197535

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina | Mini |
| Serijska | D. |
| Brava za aktiviranje | Okretni gumb s držačem |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | membranski kontrolni ventil s izravnim upravljanjem s kontinuiranom opskrbom tlakom |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan s kompenzacijom predtlaka sa sekundarnom ventilacijom |
| Indikator tlaka | G1/8, pripremljeno |
| Radni tlak | 1 bar...16 bar |
| Raspon regulacije tlaka | 0.5 bar...12 bar |
| Maks. histereza tlaka | 0.2 bar |
| Normalni nazivni protok | 1600 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi |
| Srednja temperatura | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 250 g |
| Vrsta montaže | Instalacija linije s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | Spojna ploča |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal spojne ploče | Lijevani cink |
| Materijal upravljačke ploče | PA |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal za kućište | Lijevani cink |