

Spiralno plastično crijevo PUN-4X0,75-S-1-BL

Broj dijela: 197588

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------|---|
| Radna duljina | 1 m |
| Vanjski Ø | 4 mm |
| Dužina bloka | 0.284 m |
| Unutra-Ø | 2.6 mm |
| Promjer namota | 25 mm |
| Broj zavoja | 45 |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -0.95 bar...10 bar |
| Odobrenje | TÜV |
| Tijelo za izdavanje certifikata | B 013277 0506 00 |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -35 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 27 g |
| Pneumatski priključak | za utični konektor vanjski Ø 4 mm za utičnu nazivicu unutarnje Ø 3 mm sa preklopnom maticom za utičnu nazivicu unutarnji Ø 3 mm |
| boja | plava |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Materijalno crijevo | TPE-U (PU) |