

Spiralno plastično crijevo PUN-4X0,75-S-1,5-BL

Broj dijela: 197589

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	1.5 m
Vanjski Ø	4 mm
Dužina bloka	0.384 m
Unutra-Ø	2.6 mm
Promjer namota	25 mm
Broj zavoja	70
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...10 bar
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda	42 g
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 4 mm za utičnu nazivicu unutarnje Ø 3 mm sa preklopnom maticom za utičnu nazivicu unutarnji Ø 3 mm
boja	plava
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)