

# Spiralno plastično crijevo PUN-8X1,25-S-1-BL

Broj dijela: 197593

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	1 m
Vanjski Ø	8 mm
Dužina bloka	0.304 m
Unutra-Ø	5.7 mm
Promjer namota	60 mm
Broj zavoja	12
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...10 bar
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda	65 g
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 8 mm za utičnu nazivicu unutarnje Ø 6 mm sa preklopnom maticom za čepnu nazivicu unutarnji Ø 6 mm
boja	plava
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)