


# Nasadni priključak savitljive cijevi C-3/8-P-6

Broj artikla: 2024

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4,5 mm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm