


Okretni razdjelnik GF-1/4

Broj artikla: 2094

FESTO

s krutim dovodom zraka i četiri rotirajuća odvojka



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	11,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Maks. brzina vrtnje	300 1/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno