

Ploča sa zračnim jastukom ATBT-100-300

Broj artikla: 2109870

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	100
Duljina ležaja	300 mm
Položaj ugradnje	vodoravno
Vrsta pričvršćenja	s utorskim klizačima
Pneumatski priključak	G1/4
Pogonski tlak	≤ 2 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Temperatura okoline	10 ... 50 °C
Temperatura medija	10 ... 50 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Težina proizvoda prema duljini	3,6 kg/m
Tvrdoća po Shoreu	D 80 +/- 5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Maks. površinsko opterećenje u pogonu	400 kg/m ²
Točnost ponavljanja visine leta	±10 μm
Ravnost, dotjerana	60 μm
Ravnost, napeta	110 μm