


# Aksijalni komplet EAMM-A-D40-60P-S1

Broj dijela: 2151519

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Prenosivi moment	12.5 Nm
Težina proizvoda	430 g
Pogon koda sučelja	D40A D40B
Kod sučelja Motor In	60p
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS