


# Čep za brzo spajanje KS4-N-6

Broj dijela: 2152

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	4.5 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...12 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	15 g
Pneumatski priključak 1	N-6
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS